

Scheda dati

Specifiche



Interruttore differenziale ID 4P 63A 300mA [s] Tipo B

16758

⚠ Data di fine commercializzazione 19 apr 2021

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 RCCB-ID
Tipo Prodotto	"Interruttore differenziale puro"
Nome Dispositivo	RCCB-ID
Numero Di Poli	4P
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	63 A
Tipo Di Rete	CA
Sensibilità Differenziale	300 mA
Temporizzazione Protezione Differenziale	Selettivo
Tipo Di Protezione Differenziale	Tipo B
Potere Nominale Di Interruzione E Chiusura	Im = 630 A conforme a IEC 61008
Corrente Di Cortocircuito Nominale Condizionale	Inc 10 kA 63 A

Caratteristiche tecniche

Posizione Dispositivo Nel Sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230/400 V
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV conforme a IEC 61008-1
Passo Di Collegamento	18 mm tra fase e fase
Passo 9 Mm	8
Altezza	86 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	76 mm
Peso Prodotto	450 g
Colore	Grigio
Durata Meccanica	5000 cicli
Durata Elettrica	2000 cicli

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Conessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm² flessibile Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...50 mm² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm² flessibile Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm² flessibile con ghiera Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	11 mm
Coppia Di Serraggio	3 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	7,5 cm
Confezione 1: Larghezza	7,5 cm
Confezione 1: Profondità	9 cm
Confezione 1: Peso	500 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
	Senza Mercurio	
	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
Regolamento Reach	Dichiarazione REACh	
Direttiva Rohs Ue	Conformità	EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)	
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	