

Scheda dati

Specifiche



Automatismo UA 380/415Vca

29380

Prezzo: 2.084,00 EUR

Presentazione

Nome Prodotto UA

Tipo Prodotto Centralina

Caratteristiche tecniche

Tensione Alimentazione Nominale [Us] 380...415 V CA a 50/60 Hz
440 V CA a 60 Hz

Modalità Operativa Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente)
Funzionamento forzato su fonte normale
Funzionamento forzato su fonte di sostituzione
Funzionamento automatico

Dispositivo Interbloccato Compact NS630b...1600
Masterpact NW
Compact NS100...630
Masterpact NT

Modalità Di Selezione Interruttore su N
Interruttore su R

Esercitazione Genset Controllo di avvio
Arresto ritardato regolabile

Test Funzionale Premendo il pulsante test sul fronte del controllore

Funzione Complementare Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso
Impostazione del tempo max di avviamento per la fonte sostitutiva
Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia)
Forzatura fonte normale se la fonte sost non e' attiva durante picco tariffario
Selezione del tipo di fonte normale (monofase o trifase)

Segnalazione Locale Off
Attivazione guasto
On

Tipo D'Ingresso Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R

Tipo Uscita Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto

Corrente Termica Convenzionale In Aria Aperta [Ith] 8 A

Corrente Nominale Di Impiego [Ie] AC-12: 4 A CA 440 V
AC-12: 5 A CA 380/415 V
DC-13: 2 A 24 V

Ambiente

Norme Di Riferimento IEC 947-5-1

Grado Di Protezione Ip IP20 connettori: conforming to EN 60529
IP40 lato anteriore: conforming to EN 60529
IP30 laterali: conforming to EN 60529

Grado Di Protezione Ik Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	15,6 cm
Confezione 1: Larghezza	15,6 cm
Confezione 1: Profondità	17,2 cm
Confezione 1: Peso	1,586 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	30 cm
Confezione 2: Larghezza	40 cm
Confezione 2: Profondità	60 cm
Confezione 2: Peso	10,282 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Weee Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.