


Scheda dati

Specifiche



Commutatore sorgente manuale Interpact INS250 - 200 A - 3 poli

31142

Prezzo: 763,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	INS250
Gamma	TransferPacT Compact
Nome Dispositivo	INS250
Tipo Prodotto	Manual transfer switch
Applicazione	Cambio sorgente di alimentazione
Compatibilità Gamma	Compact ComPacT INS INS250 interruttore di manovra-sezionatore
Numero Di Poli	3P
Tipo Di Rete	DC CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Installazione	Fisso
Attacchi Superiori	Lato anteriore
Attacchi Inferiori	Lato anteriore
Attitudine Al Sezionamento	Sì
Segnalazione Posizione Contatti	Sì
Potere Di Chiusura Nominale In Cortocircuito [Icm]	30 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz 330 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Classe Commutatore Di Trasferimento	PC
Numero Della Posizione Di Contatto	3
Tipo Di Controllo	Manovra rotativa diretta frontale
Modalità Operativa	Manuale
Installazione	Piastra Rail
Descrizione Opzioni Bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 200 A DC 125 V 2 poli in serie DC-23A: 200 A DC 125 V 2 poli in serie
Corrente Termica Convenzionale In Aria Aperta [Ith]	200 A a 60 °C
Servizio Nominale	Ininterrotto
Classe Di Servizio Intermittente	Classe 120 - 60%
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3 125 V DC conforme a IEC 60947-3
Interblocco Meccanico	Con interblocco meccanico
Durata Meccanica	15000 cicli
Durata Elettrica	AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz DC-22A: 1500 cicli 125 V DC 2 poli in serie DC-23A: 1500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
Passo Del Collegamento	35 mm
Corrente Nominale Ammissibile Di Breve Durata [Icw]	1,8 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3 2,2 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3 4,9 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3 8,5 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
Altezza	136 mm
Larghezza	295 mm
Profondità	131 mm
Peso Prodotto	6,4 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto	CB
Classe Di Protezione Contro Le Scariche Elettriche	Classe II
Grado Di Protezione Ip	IP40 conforme a IEC 60947-3
Grado Di Inquinamento	3
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1

Confezione 1: Altezza	17,500 cm
Confezione 1: Larghezza	15,000 cm
Confezione 1: Profondità	40,500 cm
Confezione 1: Peso	6,762 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓

Senza Mercurio

✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.