

# Scheda dati

Specifiche



## Lampada spia bianca 480V Ø30

9001KP5W9

! Data di fine commercializzazione 1 ott 2020

! Non più disponibile

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Lampada spia
Nome Dispositivo	9001K

### Caratteristiche tecniche

Materiale Testa	Metallo cromato
Diametro Di Montaggio	30 mm
Forma Della Testa	Circolare
Tipo Di Lenti	Domed plastica
Colore Capsula O Gemma	Bianco
Sorgente Luminosa	incandescenza
Attacco Lampada	BA 9s
Alimentazione Elemento Luminoso	Con trasformatore integrato 380...480 V CA 50/60 Hz 6 V)
Connessioni - Morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1
Coppia Di Serraggio	0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma Della Testa Della Vite	Taglio a croce
Operating Position	Qualunque posizione
Tensione Nominale Di Isolamento [U <sub>i</sub> ]	250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [U <sub>imp</sub> ]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione Contro I Cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
Corrente Termica Convenzionale In Aria [I <sub>th</sub> ]	10 A
Larghezza Totale Cad	54 mm
Altezza Totale Cad	70 mm
Profondità Totale Cad	42 mm
Peso Prodotto	0,21 kg

### Ambiente

<b>Norme Di Riferimento</b>	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 UL 508 CEI EN 60947-5-1 JIS C8201-1
<b>Certificazioni Prodotto</b>	UL 508 NEMA
<b>Trattamento Di Protezione</b>	TC
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...70 °C
<b>Temperatura Ambiente</b>	-25...70 °C
<b>Resistenza Alle Vibrazioni</b>	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
<b>Tenuta Agli Urti</b>	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
<b>Categoria Di Sovratensione</b>	Classe II conforme a IEC 61140
<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP66 conforme a CEI 60529
<b>Grado Di Protezione Nema</b>	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	4,572 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	5,334 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	9,144 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	226,796 g

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio