

Scheda dati

Specifiche



Presa iPC 2P+T 16A 250Vca tedesca

A9A15310

Prezzo: 19,26 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPC
Tipo Prodotto	Modular socket-outlet
Nome Dispositivo	iPC
Numero Di Poli	2P+T

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	16 A
Tensione Nominale Di Esercizio [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica
Passo 9 Mm	5
Altezza	81 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	55 mm
Peso Prodotto	100 g
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Morsetto a gabbia1 cavi 1...6 mm ² flessibile Morsetto a gabbia1 cavi 1...10 mm ² rigido
Lunghezza Spelatura Fili	13 mm
Coppia Di Serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Marchi Qualità	"EAC" KEMA VDE
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK03
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C

Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
---------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: Altezza	4,500 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: Larghezza	7,000 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: Profondità	8,500 cm
--------------------------	----------

Confezione 1: Peso	98,600 g
--------------------	----------

Unità Di Misura Confezione 2	BB1
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 2	5
----------------------------------	---

Confezione 2: Altezza	7,500 cm
-----------------------	----------

Confezione 2: Larghezza	9,000 cm
-------------------------	----------

Confezione 2: Profondità	24,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: Peso	554,000 g
--------------------	-----------

Unità Di Misura Confezione 3	S03
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 3	75
----------------------------------	----

Confezione 3: Altezza	30,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 3: Larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 3: Profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 3: Peso	8,643 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)