

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore massima tensione iMSU 1P+N per iC60/iID/iSW-NA/ RCA/ARA

A9A26500

Prezzo: 155,00 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di max tensione
Nome Dispositivo	iMSU
Tensione Di Comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz
Soglia Tensione Di Sgancio	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0,25...0,75 s 400 V 0,07...0,2 s
Passo 9 Mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 - Acti9 Acti9 ARA Acti9 - Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iSW-NA Acti9 Acti9 RCA Acti9 Acti9 iDPN (China version) Acti9 Acti9 iC60 interruttore magnetotermico a due terminali Acti9 Acti9 iC40
Segnalazione Locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	Top and bottom: SI
Altezza	82,5 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	68 mm
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 0,5...4 mm ² - flessibile Morsetto a pinza1...6 mm ² - rigido
Lunghezza Spelatura Fili	10 mm
Coppia Di Serraggio	1 Nm
Codice Compatibilità	IMSU

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 50550
Marchi Qualità	CE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	2,9 cm
Confezione 1: Larghezza	8,2 cm
Confezione 1: Profondità	9,5 cm
Confezione 1: Peso	80 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	8
Confezione 2: Altezza	8,7 cm
Confezione 2: Larghezza	10 cm
Confezione 2: Profondità	26,5 cm
Confezione 2: Peso	747 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	72
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	6,694 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita