

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore lancio corrente iMX+OF 48Vca/cc per iC60/iID/ iSW-NA/RCA/ARA

A9A26947

Prezzo: 53,05 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	iMX+OF
Composizione Contatti Segnale	1 A/C
Corrente Nominale [In]	AC-12 2 A at 48 V, CA 50 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC
Tensione Di Comando [Uc]	48 V CA 50/60 Hz 48 V CC
Passo 9 Mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 - Acti9 Acti9 ARA Acti9 - Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iSW-NA Acti9 Acti9 RCA Acti9 Acti9 iDPN (China version) Acti9 Acti9 iC60 interruttore magnetotermico a due terminali Acti9 Acti9 iC40
Segnalazione Locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	Parte superiore: SI
Larghezza	18 mm
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 5 mm² - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 2,4 mm² - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 3 mm² - flessibile Morsetto a pinza - 2 cavi 2,4 mm² - flessibile con terminazione cavo
Coppia Di Serraggio	1 Nm
Codice Compatibilità	IMX+OF

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI EN 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
---------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,000 cm
Confezione 1: Larghezza	7,900 cm
Confezione 1: Profondità	9,300 cm
Confezione 1: Peso	80,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	8
Confezione 2: Altezza	8,500 cm
Confezione 2: Larghezza	10,000 cm
Confezione 2: Profondità	26,500 cm
Confezione 2: Peso	700,000 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	72
Confezione 3: Altezza	30,000 cm
Confezione 3: Larghezza	30,000 cm
Confezione 3: Profondità	40,000 cm
Confezione 3: Peso	6,783 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita