

# Scheda dati

Specifiche



## Ausiliario relè iTL comando "passo-passo" iATL4

A9C15412

! Non più disponibile

### Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Dispositivo	iATL4
Tipo Prodotto	Ausiliario di comando passo-passo
Tensione Di Comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz impulso 50 ms

### Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Tipo Di Controllo Remoto	Pulsante
Sequenza Di Passi	1° impulso - TL1 acceso, TL2 spento 3° impulso - TL1 acceso, TL2 acceso 4° impulso - TL1 spento, TL2 spento 2° impulso - TL1 spento, TL2 acceso
Installazione	Fisso, tra 2 TL
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	4
Altezza	86 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	71 mm
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido - con estremità cavo Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Lunghezza Spelatura Fili	11 mm
Coppia Di Serraggio	1 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iTL iTL Acti9 Acti9 iTL iTLi Acti9 Acti9 iTL iTLs Acti9 Acti9 iTL iTLc
Compatibilità Prodotto	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Ambiente

Categoria Di Sovratensione	III
----------------------------	-----

<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP20 conforming to CEI 60529
<b>Tropicalizzazione</b>	2
<b>Umidità Relativa</b>	95 % a 55 °C
<b>Temperatura Ambiente</b>	-20...50 °C
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...70 °C
<b>Norme Di Riferimento</b>	EN/IEC 60669-2-2

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	6,0 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	8,5 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	11,0 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	200,0 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	36
<b>Confezione 2: Altezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	40,0 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	7,701 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs Si

✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio