

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario Contattori ICT comando centralizzato iACTc 230Vca

A9C18308

Prezzo: 117,20 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Double control input auxiliary
Nome Dispositivo	iACTc
Tensione Di Comando [Uc]	230...240 V CA 50/60 Hz impulso 250 ms 230...240 V CA 50/60 Hz mantenuto
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	220...240 V CA a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Massima Corrente Di Uscita	0,2 A in attesa 2 A inrush
Assorbimento Potenza Di Mantenimento Va	3 VA
Installazione	Fisso sul lato sinistro del CT
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco
Categoria Di Sovratensione	III
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V
Norme Di Riferimento	IEC/EN 61095
Connessioni - Morsetti	Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm ² flessibile Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm ² rigido Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...2,5 mm ² rigido Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...2,5 mm ² flessibile con ghiera Circuito di controllo: clip gialli
Lunghezza Spelatura Fili	9 mm
Coppia Di Serraggio	0,8 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 ICT
Mercato	Piccolo terziario Residenziale
Codice Compatibilità	IACTc

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente	-5...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	2,5 cm
Confezione 1: Larghezza	7,9 cm
Confezione 1: Profondità	9,0 cm
Confezione 1: Peso	86,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S01
Numero Di Unità Per Confezione 2	24
Confezione 2: Altezza	15,0 cm
Confezione 2: Larghezza	15,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	2,277 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

✔ Senza Mercurio

✔ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

✔ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.