

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60N 2P C 16A 10kA con Ti24

A9C62216

**Prezzo: 247,50 EUR**

## Presentazione

Applicazione	Controllo Distribuzione
Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Reflex iC60
Nome Dispositivo	Reflex iC60N
Tipo Prodotto	Integrated control circuit breaker
Numero Di Poli	2P
Numero Di Poli Protetti	2
Tipo Di Rete	CA
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Codice Curva	C

## Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	16 A
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Codice Potere Di Interruzione	N
Potere Di Interruzione	20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
Segnalazione Posizione Contatti	Si
Tipo Di Controllo	Controllo remoto con comando continuo Leva Pulsante ON/OFF Controllo remoto ad impulso
Tipo Segnale Di Controllo	Mantenuto Mantenuto a tensione di basso livello Impulso
Segnalazione Locale	Red LED: fault Green LED: device ON Flashing LED: device ready Flashing LED: device tripped Flashing LED: device overheat
Tensione Di Comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	230 V CA a 50/60 Hz

Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	9
Altezza	84 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	77 mm
Colore	Bianco
Durata Meccanica	50000 cicli
Durata Elettrica	AC-1: 50000 cicli CA 50 Hz
Predisposizione Per Chiusura A Lucchetto	Lucchettabile
Descrizione Opzioni Bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF
Protezione Differenziale	Blocco separato
Compatibilità Prodotto	Con PLC

## Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Grado Di Inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	93 % a 40 °C

## Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	9,0 cm
Confezione 1: Larghezza	11,2 cm
Confezione 1: Profondità	16,7 cm
Confezione 1: Peso	574,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	14
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	8,36 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

 Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)