

Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico integr. Reflex iC60H 4P C 40A 15kA con Ti24

A9C65440

Prezzo: 552,00 EUR

Presentazione

Applicazione	Controllo Distribuzione
Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Reflex iC60
Nome Dispositivo	Reflex iC60H
Tipo Prodotto	Integrated control circuit breaker
Numero Di Poli	4P
Numero Di Poli Protetti	4
Tipo Di Rete	CA
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Codice Curva	C

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	40 A
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Codice Potere Di Interruzione	H
Potere Di Interruzione	30 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
Segnalazione Posizione Contatti	Si
Tipo Di Controllo	Controllo remoto ad impulso Pulsante ON/OFF Controllo remoto con comando continuo Leva
Tipo Segnale Di Controllo	Impulso Mantenuto a tensione di basso livello Mantenuto
Segnalazione Locale	Red LED: fault Green LED: device ON Flashing LED: device ready Flashing LED: device overheat Flashing LED: device tripped
Tensione Di Comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	230 V CA a 50/60 Hz

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	13
Altezza	84 mm
Larghezza	117 mm
Profondità	77 mm
Colore	Bianco
Durata Meccanica	50000 cicli
Durata Elettrica	AC-1: 50000 cicli CA 50 Hz
Predisposizione Per Chiusura A Lucchetto	Lucchettabile
Descrizione Opzioni Bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF
Protezione Differenziale	Blocco separato
Compatibilità Prodotto	Con PLC

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Grado Di Inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	93 % a 40 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	9,0 cm
Confezione 1: Larghezza	11,2 cm
Confezione 1: Profondità	16,5 cm
Confezione 1: Peso	880,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	14
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	12,454 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita