

Scheda dati

Specifiche



iC60H RCBO 2P 32A 30mA C
10000A AC

A9D07232

Prezzo: 247,00 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iC60 RCBO
Tipo Prodotto	Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Nome Dispositivo	iC60 RCBO
Applicazione	Distribuzione
Numero Di Poli	2P
Numero Di Poli Protetti	2
Corrente Nominale [In]	32 A
Tipo Di Rete	CA
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Codice Curva	C
Sensibilità Differenziale	30 mA
Temporizzazione Protezione Differenziale	Istantaneo
Tipo Di Protezione Differenziale	Tipo AC
Potere Di Interruzione	10000 A Icn conforme a CEI EN 61009-2-1 a 220...240 V CA 50 Hz 15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50 Hz
Attitudine Al Sezionamento	No conforme a IEC 60947-1
Marchi Qualità	VDE IMQ KEMA-KEUR NF

Caratteristiche tecniche

Complementary	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	220...240 V CA 50 Hz
Limite Di Sgancio Magnetico	5...10 x In
Tecnologia Di Sgancio Corrente Residua	"indipendente dalla tensione"
Potere Di Interruzione Nominale Di Servizio [Ics]	7500 A 75 % Icn a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 7,5 kA 50 % Icu a 220...240 V CA 50 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Potere Nominale Di Interruzione E Chiusura	Idm 6000 A a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Classe Di Limitazione	3 conforme a CEI EN 61009-2-1
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA 50 Hz

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Corrente Di Picco	250 A
Segnalazione Posizione Contatti	No
Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	ON, OFF, guasto
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	Parte superiore o inferiore: SI Parte inferiore: doppia connessione
Passo Di Collegamento	9 mm tra poli
Passo 9 Mm	4
Altezza	86 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	78 mm
Peso Prodotto	273 g
Colore	Bianco
Durata Meccanica	20000 cicli
Durata Elettrica	10000 cicli
Connessioni - Morsetti	Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1...35 mm² rigido Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1...25 mm² flessibile Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1...25 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	12 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia Di Serraggio	2 Nm
Protezione Differenziale	Integrato

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2 CEI EN 61009-2-1
Grado Di Protezione Ip	IP40 (cassetta di distribuzione) conforming to CEI 60529 IP20 conforming to CEI 60529
Categoria Di Sovratensione	III conforme a IEC 60364
Compatibilità Elettromagnetica	Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61009-2-1
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4 cm
Confezione 1: Larghezza	8 cm
Confezione 1: Profondità	10 cm

Confezione 1: Peso	234 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	11 cm
Confezione 2: Larghezza	10 cm
Confezione 2: Profondità	25 cm
Confezione 2: Peso	1,473 kg
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	36
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	9,417 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Informazioni Esenzioni Rohs

[Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita