

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsante iPB 1NA+1NC 20A 250Vca doppio verde+rosso

A9E18034

**Prezzo: 31,45 EUR**

### Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iPB
Tipo Prodotto	Pulsante
Nome Dispositivo	iPB
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

### Caratteristiche tecniche

Composizione E Tipologia Contatti	1 NC 1 NO
Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	20 A
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	250 V CA
Tipo Di Comando	2 pulsante verde/rosso
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	Lato superiore: Clario Lato superiore: Libro Lato superiore: ProDis
Passo 9 Mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	71,5 mm
Colore	Bianco
Durata Elettrica	AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz
Connessioni - Morsetti	Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm <sup>2</sup> rigido Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm <sup>2</sup> flessibile con ghiera Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> rigido Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	9 mm
Coppia Di Serraggio	1 Nm

### Ambiente

Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C

---

Temperatura Ambiente Operativa -35...70 °C

---

Temperatura Di Stoccaggio -40...80 °C

---

## Confezionamenti

---

Unità Di Misura Confezione 1 PCE

---

Numero Di Unità Per Confezione 1 1

---

Confezione 1: Altezza 2,000 cm

---

Confezione 1: Larghezza 7,000 cm

---

Confezione 1: Profondità 9,000 cm

---

Confezione 1: Peso 47,600 g

---

Unità Di Misura Confezione 2 BB1

---

Numero Di Unità Per Confezione 2 12

---

Confezione 2: Altezza 8,000 cm

---

Confezione 2: Larghezza 10,000 cm

---

Confezione 2: Profondità 23,000 cm

---

Confezione 2: Peso 620,000 g

---

Unità Di Misura Confezione 3 S03

---

Numero Di Unità Per Confezione 3 108

---

Confezione 3: Altezza 30,000 cm

---

Confezione 3: Larghezza 30,000 cm

---

Confezione 3: Profondità 40,000 cm

---

Confezione 3: Peso 6,033 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 months

---

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio