

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsante iPB 1NC 20A 250Vca grigio e spia rossa 12÷48Vca/cc

A9E18039

**Prezzo: 31,00 EUR**

### Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iPB
Tipo Prodotto	Pulsante
Nome Dispositivo	iPB
Norme Di Riferimento	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Caratteristiche tecniche

Composizione E Tipologia Contatti	1 NC
Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	20 A
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	250 V CA
Tipo Di Comando	1 pulsante grigio
Segnalazione Locale	Indicatore LED rosso, 100000 H 0,3 W)
Tensione Circuito Di Segnalazione	CA: 12...48 V 50/60 Hz CC: 12...48 V
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	Lato superiore: Clario Lato superiore: Libro Lato superiore: ProDis
Passo 9 Mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	71,5 mm
Colore	Bianco
Durata Elettrica	AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz
Connessioni - Morsetti	Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm <sup>2</sup> rigido Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm <sup>2</sup> flessibile con ghiera Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> rigido Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	9 mm
Coppia Di Serraggio	1 Nm

### Ambiente

Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

## Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	8,500 cm
Confezione 1: Larghezza	2,000 cm
Confezione 1: Profondità	8,000 cm
Confezione 1: Peso	46,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	8,000 cm
Confezione 2: Larghezza	10,000 cm
Confezione 2: Profondità	23,000 cm
Confezione 2: Peso	598,000 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	108
Confezione 3: Altezza	30,000 cm
Confezione 3: Larghezza	30,000 cm
Confezione 3: Profondità	40,000 cm
Confezione 3: Peso	5,952 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Prodotto Con Cavi E Parti In Plastica  
Privi Di Alogeni

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio