

# Scheda dati

Specifiche



## SPD iPRD40r 3P 15kA riport. estraibile Tipo 2

A9L40301

**Prezzo: 388,50 EUR**

### Presentazione

Gamma Di Prodotti	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRD
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo	iPRD40r
Applicazione	Distribuzione
Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certificazioni Prodotto	CE
Marchi Qualità	NF KEMA-KEUR
Numero Di Poli	3P
Segnalazione Remota	Con
Composizione Contatti Segnale	1 SD (1 C/O)
Tipo Limitatore Sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema Di Messa A Terra	TN-C IT 230

### Caratteristiche tecniche

Tipo Di Scaricatore	"tipo2"
Tecn. Limitatore Sovratensioni	MOV
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Modo comune: 15 kA (L/PE) Modo comune: 15 kA (N/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Modo comune: 40 kA L/PE
Tensione Massima Di Funzionamento Continuo [Uc]	Modo comune: 350 V L/PE
Livello Protezione Tensione [Up]	Modo comune <1,6 kV "tipo2" L/PE
Sovratensione Temporanea [Ut]	337 V L/N 5 s "tenuta" 1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
Tipo Dispositivo Di sezionamento	Interruttore associato iC60H 40 A curva C - Icu 15 kA Interruttore associato IC60N 40 A curva C - Icu 10 kA Interruttore associato NG125H 40 A curva C - Icu 36 kA Interruttore associato NG125L 40 A curva C - Icu 50 kA Interruttore associato NG125N 40 A curva C - Icu 25 kA Associated fuse gG 63 A - Icu 15 kA Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Tensione Circuito Di Segnalazione	0.25 A/250 V CA 50/60 Hz

<b>Sistema Di Montaggio</b>	Aggancio (guida DIN)
<b>Passo 9 Mm</b>	6
<b>Altezza</b>	85 mm
<b>Larghezza</b>	54 mm
<b>Profondità</b>	69 mm
<b>Peso Prodotto</b>	0,323 kg
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>[Ipe] Ground Residual Current</b>	0,6 mA 0,003 mA
<b>Connessioni - Morsetti</b>	Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
<b>Coppia Di Serraggio</b>	2,5 Nm

## Ambiente

<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK03 conforming to CEI 62262
<b>Umidità Relativa</b>	5...95 %
<b>Altitudine Di Funzionamento</b>	Acti9 iCV40 ARC
<b>Temperatura Ambiente Operativa</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...85 °C

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	7,5 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	6,5 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	9 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	351 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	BB1
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	4
<b>Confezione 2: Altezza</b>	8,5 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	9,7 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	27,5 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	1,471 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	36
<b>Confezione 3: Altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	13,823 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc

Informazioni Esenzioni Rohs Si

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conformità  
[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)  
Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)