

Scheda dati

Specifiche



Interruttore sezionatore iSW 1P 32A con spia

A9S61132

Prezzo: 35,05 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iSW
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome Dispositivo	iSW
Applicazione	Controllo
Numero Di Poli	1P
Categoria Di Utilizzazione	AC-22A

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	32 A a 250 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC EN 60669-1
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	ON/OFF indication and lamp
Tensione Circuito Di Segnalazione	CA: 230 V 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	2
Altezza	77 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	70 mm
Colore	Bianco
Durata Meccanica	300000 cicli
Durata Elettrica	30000 cicli
Connessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia - 10 mm² - rigido Morsetti a gabbia - 10 mm² - flessibile Morsetti a gabbia - 10 mm² - flessibile con ghiera
Lunghezza Di Spelatura Fili	9 mm
Coppia Di Serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC EN 60669-1
Grado Di Protezione Ip	IP4
Grado Di Inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	2,0 cm
Confezione 1: Larghezza	6,5 cm
Confezione 1: Profondità	8,0 cm
Confezione 1: Peso	60,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	8,0 cm
Confezione 2: Larghezza	9,5 cm
Confezione 2: Profondità	23,0 cm
Confezione 2: Peso	775,0 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	144
Confezione 3: Altezza	30,0 cm
Confezione 3: Larghezza	30,0 cm
Confezione 3: Profondità	40,0 cm
Confezione 3: Peso	9,787 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita