# Scheda dati

Specifiche

## Interruttore sezionatore accessor. iSW-NA 2P 80A

A9S70680

**Prezzo: 91,55 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Acti9 |
| **Nome Prodotto** | Acti9 iSW-NA |
| **Tipo Prodotto** | Interruttore di manvovra-sezionatore |
| **Nome Dispositivo** | iSW-NA |
| **Applicazione** | Isolation<br>Controllo |
| **Numero Di Poli** | 1P + N |
| **Posizione Neutro** | Sinistra |
| **Categoria Di Utilizzazione** | AC-22A conforme a EN/IEC 60947-3 |
| **Attitudine Al Sezionamento** | Si conforme a EN/IEC 60947-3 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Corrente Nominale Di Impiego [Ie]** | 80 A a 230/240 V CA 50/60 Hz |
| **Tensione Nominale Di Impiego [Ue]** | 230/240 V CA 50/60 Hz |
| **Potere Di Chiusura Nominale In Cortocircuito [Icm]** | 5 kA interruttore-sezionatore singolo |
| **Corrente Nominale Ammissibile Di Breve Durata [Icw]** | 1,2 kA durante 1 s |
| **Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]** | 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3 |
| **Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]** | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-3 |
| **Tipo Di Controllo** | Leva<br>Remote tripping |
| **Segnalazione Locale** | Indicazione ON/OFF |
| **Segnalazione Posizione Contatti** | Si |
| **Installazione** | Aggancio |
| **Installazione** | Guida DIN |
| **Compatibilità Pettini Di Distribuzione** | Parte superiore o inferiore: SI |
| **Passo 9 Mm** | 4 |
| **Altezza** | 85 mm |
| **Larghezza** | 36 mm |
| **Profondità** | 74 mm |
| **Peso Prodotto** | 0,17 kg |
| **Colore** | Bianco |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Durata Meccanica** | 20000 cicli |
| **Durata Elettrica** | 15000 cicli |
| **Connessioni - Morsetti** | Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…25 mm² flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…25 mm² flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…35 mm² rigido senza terminazione cavo |
| **Lunghezza Di Spelatura Fili** | 14 mm |
| **Coppia Di Serraggio** | 3,5 Nm |
| **Compatibilità Prodotto** | Tripping release |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| **Grado Di Protezione Ip** | IP20 |
| **Grado Di Inquinamento** | 3 conforme a IEC 60947-3 |
| **Tropicalizzazione** | 2 |
| **Umidità Relativa** | 95 % a 55 °C |
| **Temperatura Ambiente Operativa** | -35…70 °C |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -40…85 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità Di Misura Confezione 1** | PCE |
| **Numero Di Unità Per Confezione 1** | 1 |
| **Confezione 1: Altezza** | 7,5 cm |
| **Confezione 1: Larghezza** | 8,0 cm |
| **Confezione 1: Profondità** | 10,0 cm |
| **Confezione 1: Peso** | 184,0 g |
| **Unità Di Misura Confezione 2** | S03 |
| **Numero Di Unità Per Confezione 2** | 54 |
| **Confezione 2: Altezza** | 30 cm |
| **Confezione 2: Larghezza** | 30 cm |
| **Confezione 2: Profondità** | 40 cm |
| **Confezione 2: Peso** | 10,423 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia** | 18 months |

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di $CO_2$.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Transparency

RoHS/REACh

## Prestazioni che migliorano il benessere

| | |
|---|---|
| Senza Mercurio | |
| Informazioni Esenzioni Rohs | Sì |

## Certificazioni e standard

| | |
|---|---|
| **Regolamento Reach** | Dichiarazione REACh |
| **Direttiva Rohs Ue** | Conforme alle esenzioni |
| **Regolamento Rohs Della Cina** | Dichiarazione RoHS della Cina<br>Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione. |
| **Informazioni Ambientali** | Profilo ambientale del prodotto |
| **Weee** | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| **Profilo Di Circolarità** | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |