Scheda dati

Specifiche



Rack M340 - 4 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN

BMXXBP0400

Prezzo: 111,55 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Backplane

Caratteristiche tecniche

Numero Di Slot	4 bus X
Compatibilità Prodotto	Processore BMXP34 Alimentazione tensione BMXCPS Modulo I/O Modulo per applicaz. Specifiche
Potenza Assorbita W	1,12 W
Collegamento Elettrico	1 connettore (XBE) modulo di espansione
Tipo Di Fissaggio	By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su pannello By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su piastra montaggio Con clip, montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza	103,7 mm
Larghezza	242,4 mm
Profondità	19 mm
Peso Prodotto	0,63 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0…60 °C
Umidità Relativa	10…95 % senza condensa
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certificazioni Prodotto	CE UL CSA RCM EAC "UKCA" Marina mercantile
Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6,600 cm
Confezione 1: Larghezza	15,200 cm
Confezione 1: Profondità	32,500 cm
Confezione 1: Peso	681,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	13
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	40,000 cm
Confezione 2: Profondità	60,000 cm
Confezione 2: Peso	9,651 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P06
Numero Di Unità Per Confezione 3	78
Confezione 3: Altezza	105,000 cm
Confezione 3: Larghezza	60,000 cm
Confezione 3: Profondità	80,000 cm
Confezione 3: Peso	66,600 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Transparency

RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Disegni dimensionali

Dimensioni



Montaggio e distanza spaziale

Distanza minima

Distanza minima di un'installazione tipica in un cabinet con canaline



a Distanza laterale: > 40 mm (1.57 in.)
b Distanza dall'alto e dal basso con oggetti circostanti: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installazione o intelaiatura
2 Canalina di cablaggio o guida di instradamento cavi

Montaggio su guida DIN

Guida DIN simmetrica		Guida DIN a doppio profilo
Tipo A	**Tipo B**	
		

NOTA: se montato su una guida DIN simmetrica di tipo B, il rack è sottoposto a minore stress meccanico.

Montaggio su pannelli



Tipo di rack	a	b	
Rack X Bus	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202,1 mm (7,957 in)	214,8 mm (8,457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13.091 in)	345,2 mm (13,591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18.224 in)	475,6 mm (18.724 in)

Montaggio su piastra Telequick



1 Piastra Telequick
2 Dadi a innesto

NOTA: Le due viti sul lato destro sono accessibili se non sono installati moduli di estensione del rack