

Scheda dati

Specifiche

Easy-UPS BVS - 800 VA - Schuko



BVS800I-GR

Price : 206,00 EUR

Presentazione

Supporto per montaggio	Parete Pavimento
Reset	Reset automatico
Topologia	Line interactive
Tipo di prodotto o componente	Uninterruptible power supply (UPS)

Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	All'interno
Surge Energy	156 J
Tipo di segnale	Stepped approximation to a sinewave
Tipo dispositivo di protezione	Surge protection device (SPD) Interruttore modulare
Tipologia protezione	Fusibile di protezione
Tensione di ingresso	230 V "CA"
Tensione di uscita	230 V CA
Grado di protezione IP	IP20
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Frequenza di rete	45...65 Hz
Gamma alimentazione	800 VA 450 W
Collegamento elettrico	Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7
Segnalazione locale	Allarme, distinctive per basso livello batteria Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico LED per stato batteria
Tipo batteria	Batteria piombo-acido
Numero di batterie	1
Tempo di ricarica	8 H
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	7,0 Ah
Durata batteria	5 a

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Quantità per confezione	Set da 1
Peso prodotto	5,3 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

Ambiente

Umidità relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...6561 ft
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Certificazioni prodotto	"CE"

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	5,298 kg
Altezza imballo 1	30,505 cm
Larghezza imballo 1	16,51 cm
Lunghezza imballo 1	9,246 cm
SCC14	10731304338526

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years
-----------------	---------