


Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico DomA47 1P+N C 25A 4500A

DOMA47C25

❗ Data di fine commercializzazione 1 mar 2022

❗ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Domae
Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Nome Dispositivo	Domae MCB
Applicazione	Distribuzione
Numero Di Poli	1P + N
Numero Di Poli Protetti	1
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	25 A
Tipo Di Rete	CA
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Codice Curva	C
Potere Di Interruzione	Icn 4500 A

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Limite Di Sgancio Magnetico	5...10 x In
Soglia Di Sgancio Magnetico	5...10 x In
Potere Di Interruzione Nominale Di Servizio [Ics]	4500 A 100 % Icn conforme a CEI EN 60898-1
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Segnalazione Posizione Contatti	Si
Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	Attivazione guasto
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	SI
Passo Di Collegamento	18 mm tra fase e neutro
Passo 9 Mm	4

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altezza	81 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	78,5 mm
Peso Prodotto	0,19 kg
Colore	Bianco
Durata Meccanica	20000 cicli
Conessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - flessibile
Lunghezza Spelatura Fili	14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia Di Serraggio	2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione Differenziale	Senza

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60898-1
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Categoria Di Sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	7,5 cm
Confezione 1: Larghezza	3,5 cm
Confezione 1: Profondità	8 cm
Confezione 1: Peso	179 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

✓

Senza Mercurio

✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio