

Scheda dati

Specifiche



Sbarra a 3 poli - 63 A - 2 derivazioni - Passo 54 mm

GV2G254

Price : 13,09 EUR

Presentazione

| | |
|--|--|
| Gamma | Linergy |
| Nome del prodotto | FT |
| Nome dispositivo | GV2G |
| Tipo di prodotto o componente | Pettine di distribuzione |
| Categoria accessori | Accessorio di collegamento |
| Numero di poli | 3P |
| Compatibilità gamma | TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U |
| Numero di derivazioni | 2 |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 63 A |
| Passo del collegamento | 54 mm |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Posizione montaggio | Su morsetto |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V |
| Lunghezza | 98 mm |
| Peso prodotto | 0,038 kg |

Confezionamenti

| | |
|------------------------|-------|
| Tipo unità imballo 1 | PCE |
| Num.Unità in pkg. | 1 |
| Peso imballo (Kg) | 40 g |
| Altezza imballo 1 | 1 cm |
| Larghezza imballo 1 | 8 cm |
| Lunghezza imballo 1 | 14 cm |
| Tipo unità imballo 2 | S01 |
| Numero unità imballo 2 | 100 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Peso imballo 2 | 4,225 kg |
| Altezza imballo 2 | 15 cm |
| Larghezza imballo 2 | 15 cm |
| Lunghezza imballo 2 | 40 cm |
| Tipo unità imballo 3 | P06 |
| Numero unità imballo 3 | 2560 |
| Peso imballo 3 | 118,1 kg |
| Altezza imballo 3 | 77 cm |
| Larghezza imballo 3 | 80 cm |
| Lunghezza imballo 3 | 60 cm |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS della Cina |
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|-----------------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|-----------------|-----------|