

Scheda dati

Specifiche



Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - frontali 1NO 1NC - viti serrafilo

GVAE11

Prezzo: 13,87 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys TeSys Deca
Nome Dispositivo	GVAE
Tipo Prodotto	Blocco contatti ausiliari
Compatibilità Prodotto	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Installazione	Lato frontale
Composizione Contatto Polo	1 NO + 1 NC
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	300 V conforme a UL 508 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 250 V conforme a IEC 60947-1
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	24...240 V CA 24...60 V DC
Corrente Termica Convenzionale In Aria Aperta [Ith]	2,5 A
Durata Meccanica	100000 cicli
Corrente Minima Di Commutazione	5 mA
Tensione Minima Di Commutazione	17 V
Tipologia Protezione	Fusibile gG 10 A Interruttore GB2CB06 10 A
Potenza Di Impiego Nominale In Va	120 VA a 110...120 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli 120 VA a 230...240 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli 48 VA a 24 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli 60 VA a 48 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
Potenza Di Impiego Nominale In W	15 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli 24 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli 9 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
Coppia Di Serraggio	1,4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	11 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	29 mm
Peso Prodotto	0,02 kg

Ambiente

Caratteristiche Ambientali	Ambiente normale
Certificazioni Prodotto	"UKCA"

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	1,200 cm
Confezione 1: Larghezza	6,000 cm
Confezione 1: Profondità	7,000 cm
Confezione 1: Peso	17,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	6,200 cm
Confezione 2: Larghezza	12,000 cm
Confezione 2: Profondità	7,400 cm
Confezione 2: Peso	174,000 g
Unità Di Misura Confezione 3	S02
Numero Di Unità Per Confezione 3	220
Confezione 3: Altezza	15,000 cm
Confezione 3: Larghezza	30,000 cm
Confezione 3: Profondità	40,000 cm
Confezione 3: Peso	4,123 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- Reach Senza Svhc
- Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita