

# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 220-240 V CA 50Hz

GVAS225

**Price : 34,70 EUR**

### Presentazione

<b>Gamma</b>	TeSys TeSys Deca
<b>Nome dispositivo</b>	GVAS
<b>Tipo di prodotto o componente</b>	Bobina di sgancio

### Caratteristiche tecniche

<b>Compatibilità gamma</b>	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
<b>Tensione di comando [Uc]</b>	220...240 V "CA" "50 Hz"
<b>Soglie tensione circuito di controllo</b>	0,7...1,1 Un
<b>Tensione nominale di isolamento [Ui]</b>	690 V "CA" conforme a IEC 60947-1 600 V "CA" conforme a UL 60947-4-1 600 V "CA" conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
<b>Soglia tensione di sgancio</b>	0,75...0,2 Un
<b>Potenza di spunto in VA</b>	14 VA "CA"
<b>Potenza di spunto in W</b>	10,5 W
<b>Assorbimento potenza di mantenimento VA</b>	5 VA "CA"
<b>Assorbimento potenza di mantenimento W</b>	1,6 W
<b>Tempo di funzionamento</b>	10...15 ms conforme a IEC 60947-1
<b>Fattore di carico</b>	100 %
<b>Connessioni - morsetti</b>	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo
<b>Coppia di serraggio</b>	< 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite
<b>Durata meccanica</b>	10000 cicli con GV3P e GV3L 30000 cicli con GV2ME e GV2P
<b>Quantità per confezione</b>	Set da 10

Altezza	89 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	0,105 kg
Colore	Grigio scuro

## Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	115 g
Altezza imballo 1	3,7 cm
Larghezza imballo 1	8,3 cm
Lunghezza imballo 1	9,3 cm
Tipo unità imballo 2	S01
Numero unità imballo 2	16
Peso imballo 2	2,042 kg
Altezza imballo 2	15 cm
Larghezza imballo 2	15 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm
Altezza imballo 3	15 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------