

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Polarità fissa - Precablata - L1 + N

KBC10DCS101

Prezzo: 22,60 EUR

Presentazione

| | |
|---|--|
| Gamma | Canalis |
| Tipo Di Offerta | Classic Control system |
| Tipo Prodotto | Connettore |
| Applicazione | Illuminazione Spine di derivazione |
| Compatibilità Gamma | Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo |
| Corrente Nominale Di Impiego [Ie] | 10 A a 35 °C |
| Tensione Nominale Di Esercizio [Ue] | 230...240 V |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Protocollo Di Comunicazione Delle Porte | DALI |
| Polarità Unità Di Derivazione | L1 + N + PE |
| Tipo Connettore Unità Di Derivazione | Con polarità fissa |
| Colore Bloccaggio Derivazione | Verde |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Colore | Crema (RAL 9001) |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 690 V |
| Tipologia Protezione | Senza protezione |
| Collegamento Elettrico | Precablato con SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² per 0,8 m lunghezza |
| Larghezza | 55 mm |
| Profondità | 12,5 mm |
| Altezza | 42 mm |
| Peso Prodotto | 100 g |
| Quantità Per Confezione | Set da 10 |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6 |

Ambiente

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP55 conforme a CEI EN 60529 |
|------------------------|------------------------------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità Di Misura Confezione 1 | PCE |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: Altezza | 3,300 cm |
| Confezione 1: Larghezza | 4,000 cm |
| Confezione 1: Profondità | 6,000 cm |
| Confezione 1: Peso | 66,000 g |
| Unità Di Misura Confezione 2 | BB1 |
| Numero Di Unità Per Confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: Altezza | 10,000 cm |
| Confezione 2: Larghezza | 14,500 cm |
| Confezione 2: Profondità | 39,000 cm |
| Confezione 2: Peso | 764,000 g |
| Unità Di Misura Confezione 3 | P12 |
| Numero Di Unità Per Confezione 3 | 960 |
| Confezione 3: Altezza | 74,000 cm |
| Confezione 3: Larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: Profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: Peso | 97,776 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc
- ✓ Senza Pvc
- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio