

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Polarità fissa - Precablata - L2 + N

KBC10DCS201

Prezzo: 22,60 EUR

Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo Di Offerta	Classic Control system
Tipo Prodotto	Connettore
Applicazione	Illuminazione Spine di derivazione
Compatibilità Gamma	Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	10 A a 35 °C
Tensione Nominale Di Esercizio [Ue]	230...240 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Protocollo Di Comunicazione Delle Porte	DALI
Polarità Unità Di Derivazione	L2 + N + PE
Tipo Connettore Unità Di Derivazione	Con polarità fissa
Colore Bloccaggio Derivazione	Giallo

Caratteristiche tecniche

Colore	Crema (RAL 9001)
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V
Tipologia Protezione	Senza protezione
Collegamento Elettrico	Precablato con SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm² per 0,8 m lunghezza
Larghezza	55 mm
Profondità	12,5 mm
Altezza	42 mm
Peso Prodotto	100 g
Quantità Per Confezione	Set da 10
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI EN 60529
------------------------	------------------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,500 cm
Confezione 1: Larghezza	4,000 cm
Confezione 1: Profondità	5,500 cm
Confezione 1: Peso	80,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	10,000 cm
Confezione 2: Larghezza	14,500 cm
Confezione 2: Profondità	39,600 cm
Confezione 2: Peso	900,000 g
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	960
Confezione 3: Altezza	73,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	98,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

 Reach Senza Svhc
- ✓

 Senza Pvc
- ✓

 Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio