

Scheda dati

Specifiche



EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 170lm -11weq

OVA38362

Price : 93,68 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 11 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TBS controllo a distanza
Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V "CA" "50/60 Hz"
Potenza assorbita in VA	2,5 VA
Potenza assorbita in W	1,6 W
Assorbimento [A]	10 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete
Materiale	Alloggiamento: plastica Copertura: plastica

Altezza	116 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	292 mm
Peso prodotto	0,48 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	525 g
Altezza imballo 1	3,8 cm
Larghezza imballo 1	11,7 cm
Lunghezza imballo 1	29,3 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	12
Peso imballo 2	6,907 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------