

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 500/400/300/250lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

OVA44014

Prezzo: 101,15 EUR

## Presentazione

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                    | Exiway                                         |
| Nome Prodotto            | Exiway Light                                   |
| Tipo Prodotto            | Illuminazione di emergenza                     |
| Applicazione             | Illuminazione di emergenza                     |
| Funzione                 | Standard                                       |
| Operational Mode         | Permanente<br>Non Permanente                   |
| Numero Di Batterie       | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
| Colore                   | Bianco                                         |
| Sorgente Luminosa        | 17 LED 0,3 W                                   |
| Distanza Visibilità      | 20 m                                           |
| Colore Sorgente Luminosa | Neutro                                         |
| Dettaglio Morsettiera    | Morsettiera a 2 ingressi                       |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                     | Parete<br>Soffitto                                                                                                                                                                                |
| Tensione Nominale Di Impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                 |
| Potenza Assorbita In Va           | 24,2 VA non Permanente<br>23,5 VA permanente                                                                                                                                                      |
| Potenza Assorbita In W            | 1 W non Permanente<br>2,3 W permanente                                                                                                                                                            |
| Classe Di Isolamento              | Classe II                                                                                                                                                                                         |
| Vita Attesa Led                   | 100000 H                                                                                                                                                                                          |
| Test Funzionale                   | Manuale                                                                                                                                                                                           |
| Autonomia                         | 1h<br>1,5h<br>2h<br>3h                                                                                                                                                                            |
| Tempo Di Ricarica                 | 12 H                                                                                                                                                                                              |
| Flusso Luminoso                   | Condizione di emergenza: 500 lm for 1h<br>Condizione di emergenza: 400 lm for 1,5h<br>Condizione di emergenza: 300 lm for 2h<br>Condizione di emergenza: 250 lm for 3h<br>Permanente (SA): 230 lm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Segnalazione Locale | LED                           |
| Materiale           | Policarbonato autoestinguente |
| Altezza             | 112 mm                        |
| Profondità          | 32 mm                         |
| Larghezza           | 229 mm                        |
| Peso Prodotto       | 0,41 kg                       |

## Ambiente

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip  | IP42                                                    |
| Grado Di Protezione Ik  | IK09                                                    |
| Resistenza Al Fuoco     | 850 °C                                                  |
| Certificazioni Prodotto | CE<br>ENEC                                              |
| Temperatura Ambiente    | 0...40 °C                                               |
| Norme Di Riferimento    | EN 60598-1: II<br>EN 60598-2-22<br>EN 62471<br>UL 94 V2 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità Di Misura Confezione 1     | PCE       |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: Altezza            | 11,7 cm   |
| Confezione 1: Larghezza          | 4,3 cm    |
| Confezione 1: Profondità         | 23,2 cm   |
| Confezione 1: Peso               | 460 g     |
| Unità Di Misura Confezione 2     | S03       |
| Numero Di Unità Per Confezione 2 | 18        |
| Confezione 2: Altezza            | 30 cm     |
| Confezione 2: Larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 2: Profondità         | 40 cm     |
| Confezione 2: Peso               | 8,721 kg  |
| Unità Di Misura Confezione 3     | P12       |
| Numero Di Unità Per Confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: Altezza            | 54 cm     |
| Confezione 3: Larghezza          | 80 cm     |
| Confezione 3: Profondità         | 120 cm    |
| Confezione 3: Peso               | 81,768 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |        |
|----------|--------|
| Garanzia | 5 anni |
|----------|--------|

Sostenibilità



L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency   RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento Reach           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva Rohs Ue           | Conformità<br><a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                       |
| Regolamento Rohs Della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a><br>Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)              |
| Informazioni Ambientali     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                           |
| Weee                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Profilo Di Circolarità      | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                        |