

Scheda dati

Specifiche



Presa da parete inter./fusibilata Unika IP65 63A 380V 3P+N+T

PKB63R535

Prezzo: 261,00 EUR

Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo Prodotto	Presa interbloccata
Nome Dispositivo	Mureva socket
Categoria Spina, Presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero Di Poli	3P+N+T
Tipo Di Rete	CA
Presa Standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete
Corrente Nominale [In]	63 A
Tensione Nominale Di Esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Posizione Morsetto Di Terra (Senso Orario)	6 h
Tipologia Protezione	Fusibile
Tipo Fusibile	Cilindrico
Calibro Fusibile	10,3 x 38 mm
Materiale Spina, Presa	Housing: polimero autoestinguente
Materiale Contatti	Pin: acciaio inox Viti: acciaio inox
Collegamenti - Morsetti	Viti prigioniere
Maximum Cable Cross Section	35 mm²
Maximum Cable Outer Diameter	25 mm
Ingresso Cavi	Collarino cavo
Thread Type	Pg 21
Peso Prodotto	3 kg
Dimensioni Base	140 x 430 mm
Altezza	430 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	190 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Codice Colore Tensione	Rosso
------------------------	-------

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforming to EN 62262
Resistenza Al Fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità Relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	19,500 cm
Confezione 1: Larghezza	21,200 cm
Confezione 1: Profondità	44,100 cm
Confezione 1: Peso	3,329 kg
Unità Di Misura Confezione 2	P12
Numero Di Unità Per Confezione 2	8
Confezione 2: Altezza	120,000 cm
Confezione 2: Larghezza	80,000 cm
Confezione 2: Profondità	77,000 cm
Confezione 2: Peso	38632,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Lower Impact Materials Transparency RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

48

Prestazioni che migliorano il benessere

 Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio