

Scheda dati

Specifiche



Centralino incasso Pragma 3x12 moduli bianco porta fumè

PRA26313

⚠ Data di fine commercializzazione 23 ago 2023

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Pragma
Tipo Prodotto	Cassetta
Modello Pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Larghezza	Parete: 366 mm Esterno: 396 mm
Altezza	Parete: 630 mm Esterno: 660 mm
Profondità	Esterno: 41 mm Parete: 86 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	13
Nb Of Horizontal Rows	3
Classe Di Isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature Fornite	1 etichetta di identificazione 1 kit per siglatura 1 strisce di identificazione circuiti
Type Of Door	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Montaggio Pulsantiera	Ad incasso
Passo 9 Mm	26
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	39
Potenza Dissipata In W	56 W
Corrente Nominale [In]	90 A
Tipo Di Guida	DIN
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso Cavi	Cavo o tubo Piastre rimovibili Pre-tranciature laterali
Materiale Contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9016) Porta: fumè Lato frontale: bianco (RAL 9016)
Paesi Target	Italia

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Profondità Di Incasso	86 mm
Profondità Interna	84 mm

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	Parte posteriore: 650 °C Lato frontale: 650 °C Porta: 650 °C
Grado Di Protezione Ip	IP30 senza porta IP40 con porta
Grado Di Protezione Ik	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria Di Sovratensione	II
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	18,5 cm
Confezione 1: Larghezza	42,0 cm
Confezione 1: Profondità	68,0 cm
Confezione 1: Peso	5,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

	Reach Senza Svhc	
	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
	Senza Mercurio	
	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
Regolamento Reach		Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue		Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina		Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Profilo Di Circolarità		Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio