

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia rete standard STB - Ethernet - 10 Mbit/s

STBNIP2212

Prezzo: 498,08 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Modulo Interfaccia Rete standard
Concetto	Transparent Ready
Porta Ethernet	10BASE-T
Numero Di Segmenti	1 principale e max 6 di estensione
Numero Di Dispositivi Per Segmento	0...256
Velocità Di Trasmissione	10 Mbit/s per lunghezza bus di 3000 m con connessione a fibra ottica 10 Mbit/s per lunghezza bus di 0...100 m secondo norma 802.3 10 Mbit/s per lunghezza bus di 0...1000 m con sistema di cablaggio ConneXium
Tipo Di Struttura	LAN industriale

Caratteristiche tecniche

Numero Di Moduli I/O Indirizzabili	0...32 per isola
Servizio Di Comunicazione	SNMP agent Messaggeria Modbus TCP/IP Web incorporato (configurazione, diagnostica e accesso alla variabile) Protocollo BootP/DHCP
Tensione Nominale Di Alimentazione [Us]	24 V CC
Tipo Alimentatore	SELV
Massima Corrente Fornita	700 A
Limiti Tensione Alimentazione	19,2...30 V
Corrente Di Ingresso	430 mA per circuito di alimentazione
Corrente Di Uscita Nominale	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
Tensione Di Uscita	5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico
Marcatura	CE
Categoria Di Sovratensione	II
Led Di Stato	1 LED (verde) stato 1 LED (verde) 10T 1 LED (verde) stato isola (RUN) 1 LED (verde) alimentazione elettrica (PWR) 1 LED (Rosso) errore del modulo (ERR) 1 LED (giallo) modalità test
Profondità	70 mm
Altezza	128,3 mm
Larghezza	40,5 mm

Peso Prodotto	0,13 kg
---------------	---------

Ambiente

Compatibilità Elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
--------------------------------	---

Certificazioni Prodotto	CSA UL FM classe 1 divisione 2 ATEX Cat 3G C-Tick
-------------------------	---

Grado Di Inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
-----------------------	--------------------------

Altitudine Di Funzionamento	<= 2000 m
-----------------------------	-----------

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
------------------------	--

Temperatura Ambiente Di Funzionamento	0...60 °C (senza declassamento) -25...70 °C (con fattore di declassamento)
---------------------------------------	---

Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
---------------------------	-------------

Umidità Relativa	95 % a 60 °C senza condensa
------------------	-----------------------------

Resistenza Alle Vibrazioni	3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz
----------------------------	--

Tenuta Agli Urti	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
------------------	--

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: Altezza	4,400 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: Larghezza	7,300 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: Profondità	13,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 1: Peso	163,000 g
--------------------	-----------

Unità Di Misura Confezione 2	S02
------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 2	30
----------------------------------	----

Confezione 2: Altezza	15,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 2: Profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: Peso	5,193 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Informazioni Ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

