

Scheda dati

Specifiche



Porta USB 3.0 Ø 22 connessione Tipo A-A

XB5PUSB3

Prezzo: 32,52 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5
Tipo Prodotto	Porta USB
Nome Dispositivo	XB5P

Caratteristiche tecniche

Vendita Quantità Indivisibile	1
Diametro Di Montaggio	22 mm
Spessore	6 mm without protection cover 1,5...5 mm with protection cover plastica 1,5...5 mm with protection cover rigid plastic 1,5...2,5 mm with protection cover metallo
Materiale Testa	Plastica
Materiale Base Di Fissaggio	Plastica
Tipo Di Connessione Integrata	USB 3.0 tipo A
Minimum Number Of Matings	1500 cicli
Grado Di Protezione Ip	IP20 lato anteriore: conforming to CEI 60529 IP20 parte posteriore: conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Coppia Di Serraggio	1,5 Nm
Resistenza Alle Vibrazioni	5,35 gn15 min per axis
Resistenza Agli Shock	30 gn 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z
Norme Di Riferimento	USB 3.0
Certificazioni Prodotto	CSA UL listed / CSA
Altezza	28 mm
Larghezza	28 mm
Profondità	44 mm
Peso Prodotto	0,0169 kg

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,200 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: Larghezza	5,000 cm
Confezione 1: Profondità	8,600 cm
Confezione 1: Peso	15,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S02
Numero Di Unità Per Confezione 2	100
Confezione 2: Altezza	15,000 cm
Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	1,840 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere


✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Disegni dimensionali

Dimensioni



- (1) Vista posteriore
- (2) Vista laterale
- (3) Vista anteriore


(e)

Spessore fissaggio senza accessori: da 1,5 a 5 mm / da 0,05 in. a 0,19 in.
Spessore fissaggio con ZBSP1 e ZBSP2: da 1,5 a 5 mm / da 0,05 in. a 0,19 in.
Spessore fissaggio con ZBSP3: da 1,5 a 5 mm / da 0,05 in. a 0,10 in.

Montaggio e distanza spaziale

Apertura pannello per porta USB con montaggio su pannello


Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in



- (1) Diametro su supporto o pannello finito
- (2) Ø22,5 mm consigliato (Ø22,3 0+0,4) / Ø0,89 in. consigliato (Ø0,88 in. 0+0,016)

Collegamenti	a in mm	a in pollici	b in mm	b in pollici
Tramite terminali con morsetti a vite o connettore plug-in	35	1,38	35	1,38

Apertura pannello



- (1) Diametro su supporto o pannello finito
- (2) Ø22,5 mm consigliato (Ø22,3 0+0,4) / Ø0,89 in. consigliato (Ø0,88 in. 0+0,016)