

# Scheda dati

Specifiche



## Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED arancio - IP65

XVUC25

**Prezzo: 49,07 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVU
Tipo Prodotto	Modular tower light
Tipo Di Segnalazione Luminosa O Banco Indicatori	Unità LED
Diametro Di Montaggio	60 mm
Nome Componente	XVU
Sorgente Luminosa	LED, arancione
Applicazione	Packaging machine Machine tools Automotive

### Caratteristiche tecniche

Tipo Di Segnalazione	Fisso
Stile Assemblaggio	Montaggio cliente, fino a 5 unità Up to 4 units with buzzer
Materiale	PC (polycarbonato) V-2 conforme a UL 94 PC (polycarbonato) V-0 conforme a UL 94
Tensione Nominale Di Alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Maximum Power Dissipation In W	2 W
Assorbimento Di Corrente	<= 40 mA
Tipo Di Segnalazione	Costante
Lunghezza	50 mm
Peso Prodotto	0,064 kg

### Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA UL CE
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Grado Di Protezione Ip	IP65
Temperatura Ambiente Operativa	-25...50 °C
Resistenza Alle Vibrazioni	2 gn

### Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1

<b>Confezione 1: Altezza</b>	9 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	13,3 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	9,1 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	145 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	24
<b>Confezione 2: Altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	3,68 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	PAL
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	192
<b>Confezione 3: Altezza</b>	60 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	80 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	70 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	35,84 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità


[Informazioni sulla fine della vita](#)

Disegni dimensionali

Unità LED illuminata


---

## Dimensioni



Montaggio e distanza spaziale

Montaggio torretta luci modulare




Schema	Codice prodotto	Nome parte
A1	-	Coperchio superiore
	-	Coperchio superiore (Silver)
A2	XVUC9S	Unità buzzer
	XVUC9SQ	Unità buzzer (silver)
A3	XVUC23	Unità LED verdi
	XVUC24	Unità LED rossi
	XVUC25	Unità LED arancioni
	XVUC26	Unità LED blu

Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC27	Unità LED bianchi
	XVUC28	Unità LED gialli
<b>A4</b>	XVUC29	Unità LED multipli
<b>A5</b>	XVUC29P	Unità LED multipli, segnale impulso
<b>A6</b>	XVUC9V	Unità suono
<b>A7</b>	XVUC9VP	Unità suono, segnale impulso
<b>A8</b>	XVUC020	Estensore
	XVUC020Q	Estensore (silver)
<b>A9</b>	XVUC21B	Corpo CC
	XVUC21BQ	Corpo CC (silver)
<b>A10</b>	XVUC21M	Corpo CA NPN
	XVUC21MP	Corpo CA PNP
	XVUC21MQP	Corpo CA PNP (Silver)
<b>A11</b>	XVUZ06	Opzione flessibile
<b>A12</b>	XVUZ01	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (3 pin)
	XVUZ01Q	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (silver, 3 pin)
	XVUZ03	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (2 pin)
	XVUZ04	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (4 pin)
<b>A13</b>	XVUZ02	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm)
	XVUZ02Q	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm, silver)
	XVUZ400	Unità di fissaggio - Piastra con asta (400 mm)
	XVUZ800	Unità di fissaggio - Piastra con asta (800 mm)
<b>A14</b>	XVUZ05	Unità di fissaggio - Piastra con asta regolabile (100-385 mm)
<b>A15</b>	XVUC43	Unità LED verdi, lampeggianti
	XVUC44	Unità LED rossi, lampeggianti
	XVUC45	Unità LED arancioni, lampeggianti
	XVUC46	Unità LED blu, lampeggianti

Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC47	Unità LED bianchi, lampeggianti
	XVUC48	Unità LED gialli, lampeggianti
<b>A16</b>	XVUZ100T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (100 mm)
	XVUZ250T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (250 mm)
	XVUZ400T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (400 mm)
<b>A17</b>	XVUZ12	Piastra di fissaggio per utilizzo su supporto verticale - nera

## Conessioni e schema

### Unità illuminate, cablaggio LED multipli e unità sonore



- (A) Unità di fissaggio
  - (1) Dimensioni del cablaggio
  - (2) Connettori a pressione
  - (3) Fusibile: 2 A, 250 V
  - (4) Fusibile: 0,5 A, 125 V
  - (5) Torretta luci modulare 24 Vca/cc
  - (6) Torretta luci modulare 100...240 Vca
- Da L1 a L5: Unità LED illuminate