Scheda dati

Specifiche

Elemento luminoso- Ø22 - LED integrato rosso - 24 V

ZBVB4

Data di fine commercializzazione 31 gen 2023

Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo Prodotto	Elemento luminoso
Nome Dispositivo	ZBV
Vendita Quantità Indivisibile	5
Connessioni - Morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN 60947-1 Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN 60947-1
Tipo Di Segnalazione	Fisso
Sorgente Luminosa	LED integrato
Attacco Lampada	LED
Alimentazione Elemento Luminoso	Diretto
Colore Sorgente Luminosa	Rosso
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24 V CA/CC a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Peso Prodotto	0,017 kg
Coppia Di Serraggio	0,8…1,2 Nm conforme a EN 60947-1
Forma Della Testa (Vite)	Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Limiti Della Tensione Di Alimentazione	19,2…30 V CC 21,6…26,4 V CA
Assorbimento [A]	18 mA
Durata Vita	100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza Alle Sovratensioni	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Montaggio Elementi Di Contatto O Luminosi	Montaggio anteriore diretto sul pulsante

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Codice Di Composizione Elettrico	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Device Presentation	Prodotti base

Ambiente

Trattamento Di Protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-40…70 °C
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 CSA C22.2 No 14 CEI EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	CSA UL listed / CSA
Resistenza Ai Transitori Rapidi	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza Ai Campi Elettromagnetici	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza Alle Scariche Elettrostatiche	6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione Elettromagnetica	Classe B conforme a IEC 55011
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24 V

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	5,6 cm
Confezione 1: Larghezza	4,4 cm
Confezione 1: Profondità	5,6 cm
Confezione 1: Peso	9 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	5
Confezione 2: Altezza	5,6 cm
Confezione 2: Larghezza	4,4 cm
Confezione 2: Profondità	5,6 cm
Confezione 2: Peso	51 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	800

Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	8,696 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Transparency

RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Disegni dimensionali

Dimensioni

con collare di fissaggio ZB5AZ009



con collare di fissaggio ZB4BZ009