

Scheda dati

Specifiche



testa finecorsa ZCY - leva a rotella in materiale termoplastico



ZCY15

Price : 2,13 EUR

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo di prodotto o componente	Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo	ZCY
Compatibilità prodotto	XCMD XCKP XCKT XCKD
Testa associata	ZCE01 ZCE05
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso termoplastica
Guide	24/31 mm per XCMD 29/36 mm per XCKD 29/36 mm per XCKP 29/36 mm per XCKT
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	13 g
Altezza imballo 1	1 cm

Larghezza imballo 1	4,5 cm
Lunghezza imballo 1	2 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
