


제품 데이터 시트

사양



프리즈마 플러스 - G 및 P 시스템 -
투명 프런트 플레이트 - 모듈 4개

03342

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

① 중단

기본항목

레이저	Prisma
제품의 범위	Prisma G Prisma P
제품 또는 구성요소 타입	전면 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Installation accessory
호환성	Prisma Prisma G 인클로저 Prisma Prisma P cubicle
전면 플레이트의 타입	투명
설치된 장치	TeSys 고정 TeSys U - 수평 설치 TeSys 고정 GV2 + D 또는 K 접촉기 <= 40 - 수평 설치 Powerlogic iEM3000 Powerlogic PM3000
극지 설명	9 x 3P modular rail 지원 TeSys U 수평 설치 9 x 3P modular rail 지원 GV2 + D 또는 K 접촉기 <= 40 수평 설치
구동 포지션	수평

전기적/기계적 특성

인클로저/구획 칸 설명	폴로어 스탠딩 인클로저 600mm 벽 마운트된 인클로저 600mm 구획 칸 650mm 400 mm 팩 인클로저 555 mm
연결 포지션	Direct connection
수직 모듈 (50 Mm)의 수	4
표준	IEC 61439-2 IEC 61439-1
제품 인증	ASEFA
자재	유리
표면 마감	Smooth Matt
보호 처리	전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
색상	백색 RAL 9001)
높이	200 mm
너비	500 mm
제품 무게	0.98 kg
세트당 수량	1 세트

Functional Unit	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 TeSys GV2 + D 또는 K 접촉기 <= 40 고정 수평 3P 9 direct 5 600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 TeSys GV2 + D 또는 K 접촉기 <= 40 고정 수평 3P 9 direct 5 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 TeSys GV2 + D 또는 K 접촉기 <= 40 고정 수평 3P 9 direct 5 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Powerlogic 3 4 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Powerlogic 4 4 600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 TeSys TeSys U 고정 수평 3P 9 direct 5 600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 TeSys TeSys U 고정 수평 3P 9 direct 5 600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 TeSys TeSys U 고정 수평 3P 9 direct 4 600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 TeSys TeSys U 고정 수평 3P 9 direct 4 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 TeSys TeSys U 고정 수평 3P 9 direct 4
-----------------	--

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.0 cm
Package 1 Width	21.0 cm
Package 1 Length	52.0 cm
Package 1 Weight	1.1 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	16.8 cm
Package 2 Width	22.9 cm
Package 2 Length	52.5 cm
Package 2 Weight	9.0 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	80.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	120.0 cm
Package 3 Weight	102.0 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)