

제품 데이터 시트

사양



프리즈마 플러스 - G 및 P 시스템 - 파워클립 부스바 - 4P - 160 A - 길 이 = 1000 mm

04121

❗ 판매 중단일 2021. 12. 15.

❗ 중단

기본항목

레인지	Linergy
제품의 범위	Linergy
제품 또는 구성요소 타입	버스바
제품명	Linergy BW
호환성	Prisma Prisma G 인클로저 Prisma Prisma P 인클로저
IP 등급	IPxx B
버스바 설명	Insulated bar
제공된 장비	커버 클립 -에
세트당 수량	1 세트

전기적/기계적 특성

극 설명	4P
설치 방향	수직, 운전위치: 후면
Installation Description	구획 간 650mm 플로어 스탠딩 인클로저 600mm 벽 마운트된 인클로저 600mm 바닥 서관 300mm 벽에 장착 덕트 300mm 팩 인클로저
[Ui] 정격 절연 전압	750 V
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	8 kV
[Ie] 정격 운전 전류	160 A
[Icw] 정격 단시간 내 전류	10 KA 1 s)
[Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치	30 KA
활성화 시 I²T	100000 kA².s
허용 전류	160 A
길이	1000 mm
제품 무게	3.98 kg
버스바 연결의 타입	M6 threaded hole
Connection Pitch	Connection each 25 mm

사용환경

표준	IEC 61439-1 IEC 61439-2
제품 인증	ASEFA
기계적 강도	Seismic tests structure reinforcement - 2.5G 일치되는 IEC 60068-2-57

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ 무 할로겐 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 [준수](#)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.