

제품 데이터 시트

사양



프리즈마 플러스 - G 및 P 시스템 -
나사산 있는 바 4개 - 630 A - L =
1400 mm

04174

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

❗ 중단

기본항목

레인지	Linergy
제품의 범위	Linergy
제품 또는 구성요소 타입	구리 busbar
제품명	Linergy BS
호환성	Prisma Prisma G 인클로저 Prisma Prisma P 인클로저
버스바 설명	평bar
세트당 수량	4개 있는 세트

전기적/기계적 특성

설치 방향	수직, 운전위치: 후면
Installation Description	바닥 서 관 300mm 벽에 장착 덕트 300mm
[Ie] 정격 운전 전류	630 A
[Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치	55 KA
활성화 시 I²T	625000 kA².s
버스바 단면	32 X 8mm
길이	1400 mm
제품 무게	12.54 kg
버스바 연결의 타입	M6 threaded hole
Connection Pitch	Connection each 25 mm
Support Thickness	8 mm

사용환경

표준	IEC 61439-1 IEC 61439-2
제품 인증	ASEFA

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.5 cm

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 제품 사양서 및 기술 자료를 참조하십시오.

Package 1 Width	13.0 cm
Package 1 Length	150.0 cm
Package 1 Weight	12.45 kg
Unit Type Of Package 2	P2M
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	21.0 cm
Package 2 Width	200.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	601.92 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 준수
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.