제품 데이터 시트

사양



프리즈마 플러스 - P 시스템 - Linergy 수직 부스바 - 1000 A

04504

판매 중단일 2021. 11. 29.

중단

기본항목

레인지	Linergy
제품의 범위	Linergy
제품 또는 구성요소 타입	Profile busbar
제품명	Linergy LGY
호환성	Prisma Prisma P 인클로저
버스바 설명	Linergy
세트당 수량	1 세트

전기적/기계적 특성

설치 방향	수직, 운전위치: 후면 수직, 운전위치: 가로
Installation Description	구획 칸 650mm 구획 칸 650 + 150mm
[Ui] 정격 절연 전압	1000 V
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV (오염도: 3)
[Ie] 정격 운전 전류	1000 A
[Icw] 정격 단시간 내 전류	25 KA 1 s) 지지물 3개후면 위치) 30 KA 1 s) 4 지지물후면 위치) 40 KA 1 s) 지지물 3개가로 위치) 40 KA 1 s) 5 지지물후면 위치)
허용 전류	1040 A 에서 35 °C <= IP31 950 A 에서 35 °C > IP31
버스바 단면	32.5 x 42.5 mm
길이	1670 mm
제품 무게	2.28 kg
버스바 연결의 타입	Single t-slot
Connection Pitch	Free connection position

사용환경

표준	IEC 61439-1 IEC 61439-2
제품 인증	ASEFA

포장 단위

부인 성명 : 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 적합성 또는 신뢰성을 파악하기 위한 독점적으로 사용되지 않습니다.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.5 cm
Package 1 Width	5.5 cm
Package 1 Length	172 cm
Package 1 Weight	2.28 kg

��약 보증

보증	18 개월

지속 가능성

Green Premium^{TM} 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO_2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

Green Premium 자세히 알아보기 >

제품 지속 가능성 평가 가이드 >

투명성 RoHS/REACh

웰빙 성과

- Svhc 없는 Reach
- 유독성 중금속 없음
- 수은 없음
- Rohs 면제 정보 — 예
- 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 **Rohs** 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로필
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필	수명 종료 정보