

제품 데이터 시트

사양

Multi 9 소형차단기 - N40N - MCB - 3P + N - 25 A - C Curve - 415 V - 10 kA



10171

❗ 판매 중단일 2020. 11. 1.

❗ 서비스 종료 2021. 5. 31.

❗ 중단

기본항목

레인지	Multi 9
제품 또는 구성요소 타입	Comb busbar
마운팅 모드	수평
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	연결 액세서리(부속품 등)
Lines Description	1L
Length In 18 Mm Modules	12

전기적/기계적 특성

방식의 수	12 방식 1 L
Poles Configuration For 1 Way	1 x 1P
연결 피치	18 mm
커넥터의 타입	tooth
Distance Between Way	18 mm
절연	Insulated
장치 프레 젠 테이션	Uncuttable
[Ie] 정격 운전 전류	100 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압	240 V AC 50/60 Hz
[Ui] 정격 절연 전압	1000 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV 일치되는 UL 508
마운팅 위치	상단 위에,중에 터널 타입 터미널
9 Mm 피치	24
너비	216 mm
색상	백색 RAL 9001)
호환성	Multi 9 Multi 9 C60 C60 UL489

사용환경

표준	UL 508
내화성	960 °C (30 s) 일치되는 UL 508

포장 단위

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었습니다. Schneider Electric은 이 문서의 정확성, 완전성 또는 적시성을 보증하지 않습니다.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.1 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	23.7 cm
Package 1 Weight	646 g

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

 Svhc 없는 Reach	
 유독성 중금속 없음	
 수은 없음	
 Rohs 면제 정보	예
Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.