제품 데이터 시트

사양

Kaedra - 전원 콘센트 다용도 - 1 x 8 모듈 - 236 x 460 mm

13190

기본항목

레인지	Mureva
제품명	Mureva Enclosure
제품 또는 구성요소 타입	Weatherproof enclosure
인클로저 타입	Versatile enclosure for power outlet
마운팅 플레이트 설명	슬롯 형태의

전기적/기계적 특성

인클로저 마운팅	표면
9 Mm 피치	16
1열당 **18 Mm** 모듈의 수	8
18 Mm 모듈의 층 수	8
수평 열의 수	1
전기적 절연 클래스	클래스 II 이중 절연
전면 커버의 타입	투명
W 단위의 전력 소모	15 W
[In] 정격 전류	63 A
레일의 타입	DIN
Number Of Pre-Cutouts Pg Iso	7
락킹 선택사항 설명	선택사항 키락
인클로저 자재	하우징 자가-소화 중합체
제품 무게	2 kg
너비	236 mm
높이	460 mm
깊이	160 mm
Internal Depth	91 mm
색상	도어 투명 녹색 인클로저 조명 회색 RAL 7035)

사용환경

부인 성명 : 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 적합성 또는 신뢰성을 파악하기 위한 독점적 목적으로 사용되지 않습니다.

표준	EN 50262 IEC 60670 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3
내화성	650 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
Ip 등급	IP65 일치되는 IEC 60529
보호의 **Ik** 정도	IK09 일치되는 EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV 저항 class 3 일치되는 ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test 일치되는 ISO 4892-2:2013
과전압 카테고리	II
사용온도	-25…40 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17.000 cm
Package 1 Width	26.000 cm
Package 1 Length	47.000 cm
Package 1 Weight	1.910 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	42
Package 2 Height	120.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm
Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	105.870 kg

계약 보증

보증	18 months

지속 가능성

Green Premium^{TM} 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO_2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

Green Premium 자세히 알아보기 >

제품 지속 가능성 평가 가이드 >

영향 요소 감소

투명성

RoHS/REACh

리소스 성능

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	27

웰빙 성과

Rohs 면제 정보	예
무 할로겐 제품	

인증 및 표준

Reach 규정	REACh 선언
Eu Rohs 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
중국 **Rohs** 규정	중국 RoHS 선언 중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시	제품 환경 프로필
순환성 프로필	특정 재활용 작업 필요 없음