

사양



17428

① 중단

네트워크 주파수	50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	415 V AC 240 V AC 60 V DC
Magnetic Tripping Limit	12 x In +/- 20 % AC 17 x In +/- 20 % DC
제한 클래스	3 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압	500 V AC 일♦♦되는 EN/IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기	예

제어 타입	토글
로컬 시그널링	ON/OFF 표시
마운팅 모드	Clip-on
취부 방식	DIN 레일
9 Mm 피치	2
높이	81 mm
너비	18 mm
깊이	73 mm
제품 무게	0.11 kg
색상	회색
기계적 내구성	20000 주기
전기적 내구성	10000 주기
패드락킹용 제공	패드락 가능
결선	터널 타입 터미널 상단 또는 하단)2.5...35 mm ² AWG 14...AWG 2) - 단단한
선 스트리핑 길이	14 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크	3.5 N.m 상단 또는 하단

사용환경

표준	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
제품 인증	UR CSA CCC IEC
Ip 등급	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도	3 일치되는 EN/IEC 60947-2
과전압 카테고리	IV
열대화	2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도	95 % 에서 55 °C
사용 고도	2000 m
사용온도	-30...70 °C
저장온도	-40...80 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7.8 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	127 g

계약 보증

보증

18 months

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

 무 할로겐 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 준수

[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 중국 RoHS 선언

중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.