

제품 데이터 시트

사양



NG125 - 누전차단모듈 - Vigi NG125 - 2P - 63A - 30mA

19000

기본항목

제품 또는 구성요소 타입	Add-on residual current devices
모델명	Vigi NG125
극 설명	2P
[In] 정격 전류	63 A
네트워크 타입	AC
누전 감도	30 mA
누전 보호 시간 지연	순간적
누전 보호 클래스	Type AC

전기적/기계적 특성

시스템에서의 장치 위치	아웃고어(outgoer)
네트워크 주파수	50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	230...415 V AC 50/60 Hz
잔여 전류 트립핑 테크놀로지	전압 독립
[Ui] 정격 절연 전압	690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC/EN 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	8 kV 일치되는 IEC/EN 60947-2
취부 방식	35 mm 대칭적 DIN 레일
Mcb로 전기 연결	스크류들에 의한
9 Mm 피치	5
높이	118 mm
너비	99 mm
깊이	81 mm
제품 무게	0.25 kg
전기적 내구성	10000 주기 일치되는 IEC/EN 60947-2
결선	터널 타입 터미널1...35 mm ² 유연한 터널 타입 터미널1.5...50 mm ² 단단한
선 스트리핑 길이	20 mm
조임 토크	3.5 N.m

사용환경

표준	IEC/EN 60947-2:Annex B
Ip 등급	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 해당 제품의 데이터 시트를 참조하십시오.

오염 정도	3 일치되는 IEC/EN 60947-2
전자기 적합성	8/20 μ s 임펄스 내 전압, 3000 A 일치되는 IEC/EN 60947-2
열대화	2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도	95 % 에서 55 °C
사용 고도	2000 m

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.4 cm
Package 1 Width	13.8 cm
Package 1 Length	13.8 cm
Package 1 Weight	316 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.04 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

Weee [이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기를 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.](#)