



스위치 디스커넥터 Interpact INS63
- 4P - 63 A

28903

기본항목

레인지	Compact
제품명	ComPacT INS
제품 또는 구성요소 타입	스위치 연결해제장치
극 설명	4P
네트워크 타입	DC AC
네트워크 주파수	50/60 Hz
[Ie] 정격 운전 전류	AC - 22A 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC - 22A 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V 연속 2 극 AC - 22A 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V 4 극 연속 AC - 22A 63 A AC 50/60 Hz 500 V 4 극 연속 AC - 23A 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC - 23A 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC - 23A 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC - 23A 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC - 22A 63 A DC 50/60 Hz 125 V 연속 2 극 DC - 23A 63 A DC 50/60 Hz 125 V 연속 2 극 DC - 22A 63 A DC 50/60 Hz 250 V 4 극 연속 DC - 23A 63 A DC 250 V 4 극 연속
[Ui] 정격 절연 전압	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	8 kV
[Ith] 연속 통전 전류	63 A 에서 60 °C
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량	15 KA 스위치-연결해제장치만 해당 500 V AC 에서 50/60 Hz 75 KA 상방향 보호 회로 차단기 있는 500 V AC 에서 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	500 V AC 50/60 Hz 250 V DC
절연에 대한 적합성	예
접점 포지션 지시기	예
가시적 제동	No
오염 정도	3

전기적/기계적 특성

제어 타입	회전 핸들
핸들 색상	검은색
마운팅 모드	고정
취부 방식	플레이트 DIN 레일
위쪽 연결	전면
아래쪽 연결	전면

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품이며, 무단으로 복제하거나 배포하는 행위는 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

케이블 단면	1.5...50 mm ²
최대 전력	AC - 23 15 kW 에서 220/240 V AC 50/60 Hz AC - 23 22 kW 에서 500/525 V AC 50/60 Hz AC - 23 30 kW 에서 380/415 V AC 50/60 Hz AC - 23 30 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz
정격 듀티	방해되지 않음
순간적 듀티 클래스	클래스 120 - 60 %
lthe용 인클로저 제원	190mm X 115mm X 55mm를
[lchw] 정격 단시간 내 전류	0.67 KA 동안 20 s 일치되는 IEC 60947-3 1.73 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3 3 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3 0.55 KA 동안 30 s 일치되는 IEC 60947-3
기계적 내구성	20000 주기
전기적 내구성	AC - 22A 1500 주기 220/240 V AC 50/60 Hz AC - 22A 1500 주기 380/415 V AC 50/60 Hz 4 극 연속 AC - 22A 1500 주기 440 V AC 50/60 Hz AC - 22A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz AC - 23A 1500 주기 220/240 V AC 50/60 Hz AC - 23A 1500 주기 380/415 V AC 50/60 Hz AC - 23A 1500 주기 440 V AC 50/60 Hz AC - 23A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz DC - 22A 1500 주기 250 V DC 50/60 Hz 4 극 연속 DC - 23A 1500 주기 250 V DC 4 극 연속
연결 피치	18 mm
높이	85 mm
너비	90 mm
깊이	62.5 mm
제품 무게	0.6 kg

사용환경

표준	IEC 60947-3 IEC 60947-1
제품 인증	CCC KEMA - KEUR
Ip 등급	IP40 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK07 conforming to EN 50102
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-50...85 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10.000 cm
Package 1 Width	9.200 cm
Package 1 Length	10.000 cm
Package 1 Weight	650.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	30.000 cm

Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	12.064 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	50.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	109.784 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

