

제품 데이터 시트

사양



Switch disconnecter, MasterPact NW10HADC-D, 1000A, 900VDC, 85kA Icm, 3 poles, fixed

48685

기본항목

레인지	MasterPacT
제품명	MasterPact NW DC
제품 또는 구성요소 타입	스위치 연결해제장치
모델명	MasterPact NW10HADC-D
스위치-연결해제장치 이름	MasterPact NW10HADC-D
Application	Protection
극 설명	3P
네트워크 타입	DC
[Ie] 정격 운전 전류	1000 A DC 500/900 V
[Ui] 정격 절연 전압	1000 V DC 일치되는 IEC 60947-3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV 일치되는 IEC 60947-3
[Ue] 정격 운전 전압	500/900 V DC 일치되는 IEC 60947-3
회로 차단기 등급 코드	HA
절연에 대한 적합성	예 일치되는 IEC 60947-3
접점 포지션 지시기	예
가시적 제동	No
오염 정도	4 일치되는 IEC 60664-1

전기적/기계적 특성

제어 타입	누름버튼
마운팅 모드	고정
구동 속도	10 cyc/h 최대
기계적 내구성	10000 주기 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 20000 주기 유지보수 있는 일치되는 IEC 60947-3
전기적 내구성	2000 주기 900 V DC 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 8500 주기 500 V DC 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
연결 피치	115 mm
높이	352 mm
너비	537 mm
깊이	427 mm
제품 무게	106 kg

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 해당 제품의 데이터 시트를 참조하십시오.

사용환경

표준	IEC 60947-3
제품 인증	ASEFA ASTA
Ip 등급	IP30
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-35...85 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.1 cm
Package 1 Width	0.1 cm
Package 1 Length	0.2 cm
Package 1 Weight	93.734 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [면제 준수](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [수명 종료 정보](#)