

제품 데이터 시트

사양



회로 차단기 프레임, MasterPact NW25H10, 2500A, 50kA/1150VAC 50/60Hz(ICU), 4극, 단자, 제어 유닛 없음

48740

기본항목

레인지	MasterPacT
제품명	Masterpact NW
회로 차단기 이름	MasterPact NW25H10
제품 또는 구성요소 타입	회로 차단기
Application	Power distribution protection
극 설명	4P
중성 포지션	왼쪽
Control Unit	없는 control unit
[In] 정격 전류	2500 A 에서 40 °C
Performance Type	H10 50 KA 1150 V AC
[Ue] 정격 운전 전압	1150 V AC 50/60 Hz
절연에 대한 적합성	예 일치되는 EN/IEC 60947-2
Selectivity Category	Category B
제어 타입	누름버튼
마운팅 모드	인출

전기적/기계적 특성

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	50 KA 에서 1150 V AC 50/60 Hz
[Ics] 정격 차단 용량	50 KA 에서 1150 V AC 50/60 Hz
[Icw] 정격 단시간 내 전류	50 KA 1 s 50 KA 3 s
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량	105 KA 1150 V AC 에서 50/60 Hz
Sensor Rating	1250 A 2500 A
[Ui] 정격 절연 전압	1250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV
최대 제동 시간	25 ms
Maximum Closing Response Time	70 ms
취부 방식	백플레이트 Rails
위쪽 연결	Rear
아래쪽 연결	후면

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품이며, 이 제품의 사용에 대한 자세한 정보는 Schneider Electric의 웹사이트를 참조하십시오.

연결 피치	115 mm
기계적 내구성	10000 주기 유지보수 없는 20000 주기 유지보수 있는
전기적 내구성	500 주기 1150 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 EN/IEC 60947-2
높이	439 mm
너비	556 mm
깊이	395 mm
제품 무게	120 kg
표준	EN / IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
제품 인증	CE CCC EAC

사용환경

Ip 등급	IP30 일치되는 IEC 60529
오염 정도	3 일치되는 IEC 60664-1
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-40...85 °C
사용 고도	0...2000 m 출력감세 없는 2000 m...5000 m 출력감세 있는

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.1 cm
Package 1 Width	0.1 cm
Package 1 Length	0.2 cm
Package 1 Weight	47.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ Pvc 없음

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 면제 준수

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)