

제품 데이터 시트

사양



스위치 단로기, MasterPact
NW16HA10, 1600A, 105kA/
1150VAC 50/60Hz(Icm), 3극, 단자
출력

48748

기본항목

레인지	MasterPacT
제품명	Masterpact NW
제품 또는 구성요소 타입	스위치 연결해제장치
모델명	MasterPact NW16
스위치-연결해제장치 이름	MasterPact NW16HA
Application	Protection
극 설명	3P
네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50/60 Hz
[Ie] 정격 운전 전류	1600 A AC 50/60 Hz 1150 V
[Ui] 정격 절연 전압	1250 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV 일치되는 IEC 60947-3
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량	105 KA 1150 V AC 에서 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	1150 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
회로 차단기 등급 코드	HA10
절연에 대한 적합성	예 일치되는 IEC 60947-3
접점 포지션 지시기	예
가시적 제동	No
오염 정도	3 일치되는 IEC 60664-1

전기적/기계적 특성

제어 타입	누름버튼
마운팅 모드	인출
취부 방식	새시
구동 속도	10 cyc/h 최대
[Icw] 정격 단시간 내 전류	50 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3 50 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3
기계적 내구성	12500 주기 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 25000 주기 유지보수 있는 일치되는 IEC 60947-3
전기적 내구성	AC - 23A 10000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 AC - 23A 10000 주기 690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 AC - 3 6000 주기 440/690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
연결 피치	115 mm

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 해당 제품의 데이터 시트를 참조하십시오.

높이	352 mm
너비	442 mm
깊이	297 mm
제품 무게	90 kg

사용환경

표준	IEC 60947-3
제품 인증	ASEFA ASTA
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-35...85 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.1 cm
Package 1 Width	0.1 cm
Package 1 Length	0.2 cm
Package 1 Weight	47.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ Pvc 없음

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 면제 준수

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)