

제품 데이터 시트

사양



Switch disconnecter, MasterPact NW25HA10, 2500A, 105kA/ 1150VAC 50/60Hz (Icm), 4 poles, drawout

48760

기본항목

레인지	MasterPacT
제품명	Masterpact NW
제품 또는 구성요소 타입	스위치 연결해제장치
모델명	MasterPact NW25
스위치-연결해제장치 이름	MasterPact NW25HA
Application	Protection
극 설명	4P
네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50/60 Hz
[Ie] 정격 운전 전류	2500 A AC 50/60 Hz 1150 V
[Ui] 정격 절연 전압	1250 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV 일치되는 IEC 60947-3
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량	105 KA 1150 V AC 에서 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	1150 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
회로 차단기 등급 코드	HA10
절연에 대한 적합성	예 일치되는 IEC 60947-3
접점 포지션 지시기	예
가시적 제동	No
오염 정도	3 일치되는 IEC 60664-1

전기적/기계적 특성

제어 타입	누름버튼
마운팅 모드	인출
취부 방식	새시
구동 속도	10 cyc/h 최대
[Icw] 정격 단시간 내 전류	50 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3 50 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3
기계적 내구성	10000 주기 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 20000 주기 유지보수 있는 일치되는 IEC 60947-3
전기적 내구성	AC - 3 6000 주기 440/690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 AC - 23A 2500 주기 690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 AC - 23A 5000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
연결 피치	115 mm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품이며, 이 제품의 사용에 대한 자세한 정보를 얻으려면 본 데이터 시트의 뒷부분을 참조하십시오.

높이	352 mm
너비	537 mm
깊이	297 mm
제품 무게	80 kg

사용환경

표준	IEC 60947-3
제품 인증	ASEFA ASTA
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-35...85 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.1 cm
Package 1 Width	0.1 cm
Package 1 Length	0.2 cm
Package 1 Weight	47.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

✓ PVC 없음

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 면제 준수

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)