

제품 데이터 시트

사양



회로 차단기 프레임, ComPact NS630bLB, 200kA/415VAC, 630A, 고정형, 수동 조작, 트립 유닛 없음, 3P

48952

ⓘ 중단 예정

⚠ 판매 중단일 2024. 3. 31.

기본항목

레인지	Compact
제품의 범위	ComPact NS630b...1600
모델명	Compact NS630bLB
제품 또는 구성요소 타입	Basic frame
Application	Distribution
Number Of Poles	3P
[In] 정격 전류	630 A 에서 50 °C
[Ue] 정격 운전 전압	690 V AC 50/60 Hz
네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50/60 Hz
절연에 대한 적합성	예 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리	카테고리 A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	200 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 200 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 200 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 75 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 KA ICU 에서 500/525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
Performance Level	LB 200 KA 415 V AC
제어 타입	토글 회전 핸들
마운팅 모드	고정

전기적/기계적 특성

[Ui] 정격 절연 전압	800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	8 kV 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	200 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2 수동 구동) 200 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 수동 구동) 200 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2 수동 구동) 75 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 수동 구동) 100 KA 에서 500/525 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2 수동 구동)
기계적 내구성	10000 주기 일치되는 IEC 60947-2
전기적 내구성	2000 주기 690 V In 일치되는 IEC 60947-2 3000 주기 440 V In 일치되는 IEC 60947-2 3000 주기 690 V In/2 일치되는 IEC 60947-2 4000 주기 440 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
Power Losses	15 W

취부 방식	백플레이트
연결 피치	70 mm
보호 타입	보호 없는
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm

사용환경

표준	IEC 60947-2
제품 인증	ASEFA ASTA LCIE
오염 정도	3 일치되는 IEC 60,947
Ip 등급	IP40 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK07 일치되는 EN 50102
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-50...85 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.0 cm
Package 1 Width	30.0 cm
Package 1 Length	35.0 cm
Package 1 Weight	11.937 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 **◆◆◆**품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

수은 없음

Rohs 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee [이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기를 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.](#)

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)