

제품 데이터 시트

사양



카트리지 컨트리 - 타입 C - 1000V

50183

기본항목

레인지	Vigilohm
모델명	Cardew C
제품 또는 구성요소 타입	Surge limiter
호환성	Vigilohm

전기적/기계적 특성

정격 전압	1000 V
네트워크 전압	1000...1560 V - AC 중성 분산된) 660...1000 V - AC 중성 분산되지 않음)
[UI] 정격 절연 전압	1600...2400 V AC
제동용량	40 KA AC 에서 50 Hz 0.2 s 동안
제품 무게	1 kg
너비	70 mm
높이	160 mm
깊이	100 mm

사용환경

표준	NF C 15-100 NF C 63-150
사용온도	-5...40 °C
저장온도	-25...70 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10.0 cm
Package 1 Width	11.5 cm
Package 1 Length	17.0 cm
Package 1 Weight	690.0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	11.7 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)

Weee [이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.](#)