

제품 데이터 시트

사양



접촉기, Acti9 iCT, 4 NO, 3P+N, 40 A, 230...240 V AC, 50Hz

A9C24740

기본항목

Range Of Product	Acti9
제품명	Acti9 iCT
제품 또는 구성요소 타입	접촉기
모델명	iCT
Application	Lighting
Poles	3P + N
[Ie] 정격 운전 전류	40 A AC-7A 15 A AC-7B
극 접점 구성	4 NO
네트워크 타입	AC
제어 타입	원격 제어
제어 회로 전압	230...240 V AC 50 Hz

전기적/기계적 특성

네트워크 주파수	50 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	220...240 V AC 50 Hz
최대 전력	2.1 W 에서 220...240 V AC
[Ui] 정격 절연 전압	440 V AC 50 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	4 kV
제어 신호 타입	유지보수된
전환 주파수	100 switching operations/day
로컬 시그널링	활동 지시기
Va 단위의 유지 전력 소모	6.5 VA
Va에서 유입 전력	53 VA
마운팅 모드	Clip-on
취부 방식	35 mm 대칭적 DIN 레일
9 Mm 피치	6
높이	85 mm
너비	54 mm
깊이	60 mm
색상	백색
기계적 내구성	1000000 주기

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 최신 제품 사양을 따릅니다.

전기적 내구성	100000 주기 IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 주기 IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 주기 IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC - 1 30000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC - 3 30000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
테크놀로지 타입	Desynchronized neutral pole
사용 조건	LED lighting should be controlled as a group
케이블 입구	하단
결선	제어 회로 터널 타입 터미널2 케이블 (둘) 1.5 mm ² 단단한 제어 회로 터널 타입 터미널1 케이블 (둘) 1.5...2.5 mm ² 단단한 주 회로 터널 타입 터미널1 케이블 (둘) 6...16 mm ² 유연한 주 회로 터널 타입 터미널1 케이블 (둘) 6...25 mm ² 단단한 제어 회로 터널 타입 터미널2 케이블 (둘) 1.5...2.5 mm ² 유연한
조임 토크	제어 회로: 0.8 N.m 주 회로: 3.5 N.m
제품 호환성	IACtp IATEt IACtc IACts
Compatibility Code	ICT
Market Segment	Residential Small commercial

사용환경

표준	IEC/EN 61095
노이즈 레벨	30 dB
열 손실	2.1 W 에서 50/60 Hz
Ip 등급	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도	이
열대화	2 일치되는 EN 60947-4-1 2 일치되는 EN 61095 2 일치되는 IEC 1095
상대 습도	95 % 에서 55 °C
사용 고도	2000 m
사용온도	-5...60 °C
저장온도	-40...60 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	11.2 cm
Package 1 Length	12.1 cm
Package 1 Weight	358 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	11.7 cm

Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	1.511 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9.562 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓	Svhc 없는 Reach	
✓	유독성 중금속 없음	
✓	수은 없음	
✓	RoHS 면제 정보	예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu RoHS 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로파일
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기를 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음